




## Inserts internes pour rubans, pack de 5



### Points forts

- Inserts internes disponibles séparément pour les rubans de 55 m de long
- Inserts central disponibles séparément pour les rubans de 55 m de long

## Applications du produit

Étiquetage

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	E9026-2005
Taille de pack	5 Pièces (1 Boîte × 5 Pièces)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Inserts internes pour rubans, pack de 5

### Stop à la désorganisation !

- > Distributeur acrylique pouvant recevoir les deux types de rubans
- > Pieds ventouses pour empêcher le distributeur de bouger, le rendant utilisable d'une main
- > Inserts centraux disponibles séparément pour les rubans de 55 m de long

Dimensions du distributeur (LxPxH) 205 x 185 x 125 mm