




## Bloc en métal pour 4 tubes à centrifuger de 50 ml



### Points forts

- Diamètre de puits : 29 mm
- Profondeur de puits : 45 mm
- Pour une utilisation avec N2400-4001 et N2400-4002
- Fourni avec une poignée vissée pour l'insertion/le retrait

## Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	N2400-4103
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)
Dimensions (L × P × H)	80 mm × 105 mm × 50 mm
Dimensions (L × P)	80 mm × 105 mm
Diamètre du puits	29.00 mm
Profondeur de puits	45.00 mm
Système	Incubateur à bain sec (simple et double)
Pour utilisation avec	4 tubes à centrifuger de 50 ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Bloc en métal pour 4 tubes à centrifuger de 50 ml

Bloc en métal à utiliser avec les systèmes de bain à sec mono bloc (N2400-4001) ou double bloc (N2400-4002).

Le bain à sec mono ou double bloc est conçu pour une grande variété d'applications. Fonction supplémentaire de bain-marie. Disponible en mono ou double bloc, ce système est très pratique pour l'utilisateur. Différents **blocs en métal** sont disponibles ci-dessous.