



Minuterie / horloge quatre canaux



Points forts

- Permet quatre minutages différents en même temps
- L'arrêt automatique des alarmes permet d'augmenter la durée de vie de la batterie
- Pièce d'appui pratique et bande aimantée
- Grand écran facile à lire
- Peut également être fourni pré-étalonnée (réf. C0003-0000 en même temps que la minuterie)
- 1 an de garantie

Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	N9900-0001
Dimensions (L x P x H)	73 mm x 13 mm x 59 mm
Dimensions (L x P)	73 mm x 13 mm
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte x 1 Pièce)
Modes de fonctionnement	4
Source d'alimentation électrique	2 x batteries LR44 (comprises)
Minuterie	Compte à rebours / minuterie normale
Minuterie	99 heures, 59 minutes, 59 secondes
Horloge	12 hr/24 hr
Alarme	Sonore (pendant une minute à la fin du cycle)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Minuterie / horloge quatre canaux

Le bon timing est décisif !

[Minuterie](#)/horloge avec grand écran LED très lisible. Il y a quatre canaux sur lesquels il est possible de programmer des cycles de manière indépendante ou simultanée. Vous pouvez passer facilement d'un canal préprogrammé à l'autre ou regarder l'horloge pour suivre en permanence vos expériences ou savoir quand c'est l'heure de déjeuner !

Besoin d'une [minuterie](#) étalonnée ?

Pour recevoir une [minuterie](#) pré-étalonnée : L'étalonnage de la [minuterie](#) (C0003-0000) doit être commandé en même temps que la [minuterie](#) (N9900-0001), sous le même numéro de commande. Nous saurons alors qu'il faut étalonner la minuterie avant l'expédition et nous vous l'enverrons avec un certificat d'étalonnage.