



## Orologio/Timer a quattro canali



### Punti salienti

- Permette 4 misurazioni allo stesso tempo
- Allarme di auto spegnimento risparmia la batteria
- Supporto banco conveniente e striscia magnetica
- Display grande e facile da leggere
- Può anche essere fornito pre-calibrato (cod. ord. C0003-0000 assieme al timer)
- Garanzia di 1 anno

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	N9900-0001
Dimensioni (L x P x A)	73 mm x 13 mm x 59 mm
Dimensioni (L x P)	73 mm x 13 mm
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola x 1 Pezzo)
Modalità operative	4
Fonte di energia	2 batterie LR44 (incluse)
Timer	Countdown/Countup
Timer	99 ore, 59 minuti, 59 secondi
Orologio	12 hr/24 hr
Allarme	Udibile (per un minuto dalla fine del ciclo)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Orologio/Timer a quattro canali

### La tempistica è tutto!

[Timer](#)/Orologio con un grande display LED facile da leggere. Ci sono quattro canali con i quali possono essere impostati i cicli indipendentemente o simultaneamente. Puoi passare facilmente dai canali preimpostati all'orologio per tenere d'occhio i tuoi esperimenti o anche per sapere quando è ora di pranzo!

### Hai bisogno di un [timer](#) calibrato?

Per ricevere un [timer](#) pre-calibrato: è necessario richiedere nella stessa ordinazione la calibrazione del [timer](#) (C0003-0000) e il [timer](#) (N9900-0001). Calibreremo così il tuo timer prima dell'invio e te lo invieremo poi con un certificato di calibrazione.